

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
Serie	GARANT Master
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L11
Midterforskydning L_3	14 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Hovedlængde L_1	28 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang