

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master
Hovedlængde L ₁	36 mm
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
Spændehøjde L ₂	18 mm
Midterforskydning L ₃	13 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø D _s	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang