

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	200 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Midterforskydning L ₃	13 mm
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang