

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A10K SDQCR/L07
Skaft-Ø D_s	10 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Serie	GARANT Master
Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

