

**Garant****GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Serie	GARANT Master
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-kode holder	A25R SDUCR/L11
Midterforskydning L <sub>3</sub>	16 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L <sub>2</sub>	23 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang