

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260337 16/11  |
| GTIN                | 4062406576851 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Serie                                 | GARANT Master                    |
| Samlet længde L                       | 180 mm                           |
| Vendeplatteskruesæt                   | 269028 8                         |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>            | 28 mm                            |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                | 16 mm                            |
| ISO-kode holder                       | A16Q SDUCR/L11                   |
| Midterforskydning L <sub>3</sub>      | 14 mm                            |
| passende vendeskærplatter             | DC.. 11T3..                      |
| Plattestørrelse                       | 11 mm                            |
| Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub> | 23 mm                            |
| Spændeøjde L <sub>2</sub>             | 15 mm                            |
| Norm                                  | DIN 8024                         |
| Indsatstype                           | venstre                          |
| Indv. drejedybde op til               | 3×D                              |
| Indvendig køling                      | ja                               |
| Anvendelse                            | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang