

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	25 mm
Midterforskydning L_3	8 mm
ISO-kode holder	A12L SDQCR/L07
Serie	GARANT Master
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	140 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	15 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestag

