

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master
ISO-kode holder	A25R SDQCR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	31 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	200 mm
Hovedlængde L_1	40 mm
Spænde højde L_2	23 mm
Midterforskydning L_3	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

