

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings-Ø D_{min}	19 mm
Samlet længde L	180 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L_1	28 mm
ISO-kode holder	A16Q SDQCR/L07
Spændehøjde L_2	15 mm
Midterforskydning L_3	10 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

