

**Garant****GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
Samlet længde L	140 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Serie	GARANT Master
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-kode holder	A12L SDQCR/L07
Midterforskydning L <sub>3</sub>	8 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	15 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

