

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	A10K SDQCR/L07
Midterforskydning L ₃	7 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Spændehøjde L ₂	9 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Serie	GARANT Master
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

