

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	15 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
Serie	GARANT Master
Hovedlængde L_1	28 mm
Midterforskydning L_3	14 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Samlet længde L	180 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A16Q SDQCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

