

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Midterforskydning L ₃	14 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
ISO-kode holder	A16Q SDQCR/L11
Samlet længde L	180 mm
Serie	GARANT Master
Mindste forborings-Ø D _{min}	23 mm
Hovedlængde L ₁	28 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

