

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A20R SDQCR/L11
Hovedlængde L_1	36 mm
Skaft-Ø D_5	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Serie	GARANT Master
Midterforskydning L_3	13 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

