

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	31 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A25R SDQCR/L11
Skaft-Ø D_s	25 mm
Serie	GARANT Master
Hovedlængde L_1	40 mm
Midterforskydning L_3	16 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Spændehøjde L_2	23 mm
Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

