

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	10 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Samlet længde L	180 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaft-Ø D _s	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A16Q SDQCR/L07
Hovedlængde L ₁	28 mm
Serie	GARANT Master
Mindste forborings-Ø D _{min}	19 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

