

**Garant****Borestang til stikdrejning, Højre, Type: 20/3L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274170 20/3L
GTIN	4062406577650
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

**Anvendelse:**

Til stikdrejning fra diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

$t_{\max}$ indvendig bearbejdning	3 mm
Stikbredde W	2,2; 3 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Samlet længde L	93 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	18 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	35 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Borestang