

Garant**Borestang til stikdrejning, Højre, Type: 20/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274170 20/3
GTIN	4062406577643
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

Anvendelse:

Til stikdrejning fra diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Samlet længde L	88 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	30 mm
t_{\max} indvendig bearbejdning	3 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	20 mm
Stikbredde W	2,2; 3 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Borestang