




Centrerpatroner med 4 bakker ROTA-M-flex 2+2, Udvendig diameter: 315mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313101 315
GTIN	2050002052956
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

Håndpatronen med 4 bakker forener fordelene og funktionerne ved patroner med 2, 3 og 4 bakker og er ekstremt fleksibel til anvendelse på drejemaskiner, fræsemaskiner og fræse-/drejecentre. Vha. de overfor hinanden liggende bakkepar, der er forbundet via et drivringssystem, spændes emnerne centrisk, og en overbestemthed forhindres vha. en pendulmekanisme. En udligningsmekanisme muliggør også centrisk opspænding af tyndvæggede emner. Til stationære anvendelser skal opspændingen finde sted via konsol- eller adapterplader.

- **Opspænding af runde, kubiske samt geometrisk uformede emner.**
- **Tætnet udførelse – dermed også velegnet til støbegods- og smedjærnsdele.**
- **Visuel visningsstift til sikring af processikker opspænding af komponenten.**
- **Kan også anvendes som spændepatron med 2 bakker.**

Norm:

ISO 702-4

Leveringsomfang:

Notsten samt monteringskruer og spændenøgle.

Bemærk:

Spændebakker medfølger ikke. Kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	63 kg
Serie	ROTA-M flex
maks. omdrejningstal	2200 min ⁻¹
Udv. Ø A	315 mm
Maks. spændekraft	100 kN
Maks. moment	120 Nm
Udligningsvandring pr. bakke	5,1 mm
Spændevandring pr. bakke	9,5 mm
Antal kæber	4
Aktivering	manuelt
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker