




Centrerpatroner med 4 bakker ROTA-M-flex 2+2, Udvendig diameter: 400mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313101 400
GTIN	2050002052963
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

Håndpatronen med 4 bakker forener fordelene og funktionerne ved patroner med 2, 3 og 4 bakker og er ekstremt fleksibel til anvendelse på drejemaskiner, fræsemaskiner og fræse-/drejecentre. Vha. de overfor hinanden liggende bakkepar, der er forbundet via et drivringssystem, spændes emnerne centrisk, og en overbestemthed forhindres vha. en pendulmekanisme. En udligningsmekanisme muliggør også centrisk opspænding af tyndvæggede emner. Til stationære anvendelser skal opspændingen finde sted via konsol- eller adapterplader.

- **Opspænding af runde, kubiske samt geometrisk uformede emner.**
- **Tætnet udførelse – dermed også velegnet til støbegods- og smedjærnsdele.**
- **Visuel visningsstift til sikring af processikker opspænding af komponenten.**
- **Kan også anvendes som spændepatron med 2 bakker.**

Norm:

ISO 702-4

Leveringsomfang:

Notsten samt monteringskruer og spændenøgle.

Bemærk:

Spændebakker medfølger ikke. Kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Serie	ROTA-M flex
Vægt	125 kg
maks. omdrejningstal	1500 min ⁻¹
Udv. Ø A	400 mm
Maks. moment	200 Nm
Maks. spændekraft	150 kN
Spændevandring pr. bakke	14,5 mm
Udligningsvandring pr. bakke	7,9 mm
Antal kæber	4
Aktivering	manuelt
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker