




## Centrerpatroner med 4 bakker ROTA-M-flex 2+2, Udvendig diameter: 1200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313101 1200
GTIN	2050002053014
Artikelklasse	33U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Håndpatronen med 4 bakker forener fordelene og funktionerne ved patroner med 2, 3 og 4 bakker og er ekstremt fleksibel til anvendelse på drejemaskiner, fræsemaskiner og fræse-/drejecentre. Vha. de overfor hinanden liggende bakkepar, der er forbundet via et drivringssystem, spændes emnerne centrisk, og en overbestemthed forhindres vha. en pendulmekanisme. En udligningsmekanisme muliggør også centrisk opspænding af tyndvæggede emner. Til stationære anvendelser skal opspændingen finde sted via konsol- eller adapterplader.

- **Opspænding af runde, kubiske samt geometrisk uformede emner.**
- **Tætnet udførelse – dermed også velegnet til støbegods- og smedjærnsdele.**
- **Visuel visningsstift til sikring af processikker opspænding af komponenten.**
- **Kan også anvendes som spændepatron med 2 bakker.**
- **Kan anvendes som fastbakkespænder.**
- **Vægtreduceret Monolith-udførelse.**

#### Leveringsomfang:

Notsten samt monteringskruer og spændenøgle.

#### Bemærk:

Spændebakker medfølger ikke. Kan leveres på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Vægt	620 kg
Udv. Ø A	1200 mm
Serie	ROTA-M flex
maks. omdrejningstal	600 min <sup>-1</sup>
Maks. spændekraft	180 kN
Maks. moment	250 Nm
Spændevandring pr. bakke	17,8 mm
Udligningsvandring pr. bakke	10 mm
Antal kæber	4
Aktivering	manuelt
Produkttype	Centerpatroner med justerbare bakker