




## Centrerpatroner med 4 bakker ROTA-M-flex 2+2, Udvendig diameter: 800mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313101 800
GTIN	2050002052994
Artikelklasse	33U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Håndpatronen med 4 bakker forener fordelene og funktionerne ved patroner med 2, 3 og 4 bakker og er ekstremt fleksibel til anvendelse på drejemaskiner, fræsemaskiner og fræse-/drejecentre. Vha. de overfor hinanden liggende bakkepar, der er forbundet via et drivringssystem, spændes emnerne centrisk, og en overbestemthed forhindres vha. en pendulmekanisme. En udligningsmekanisme muliggør også centrisk opspænding af tyndvæggede emner. Til stationære anvendelser skal opspændingen finde sted via konsol- eller adapterplader.

- **Opspænding af runde, kubiske samt geometrisk uformede emner.**
- **Tætnet udførelse – dermed også velegnet til støbegods- og smedjærnsdele.**
- **Visuel visningsstift til sikring af processikker opspænding af komponenten.**
- **Kan også anvendes som spændepatron med 2 bakker.**
- **Kan anvendes som fastbakkespænder.**
- **Vægtreduceret Monolith-udførelse.**

#### Leveringsomfang:

Notsten samt monterings skruer og spændenøgle.

#### Bemærk:

Spændebakker medfølger ikke. Kan leveres på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Serie	ROTA-M flex
Udv. Ø A	800 mm
maks. omdrejningstal	800 min <sup>-1</sup>
Vægt	395 kg
Maks. moment	250 Nm
Maks. spændekraft	180 kN
Udligningsvandring pr. bakke	10 mm
Spændevandring pr. bakke	17,8 mm
Antal kæber	4
Aktivering	manuelt
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker