




Centrerpatroner med 4 bakker ROTA-M-flex 2+2, Udvendig diameter: 630mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313101 630
GTIN	2050002052987
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

Håndpatronen med 4 bakker forener fordelene og funktionerne ved patroner med 2, 3 og 4 bakker og er ekstremt fleksibel til anvendelse på drejemaskiner, fræsemaskiner og fræse-/drejecentre. Vha. de overfor hinanden liggende bakkepar, der er forbundet via et drivringssystem, spændes emnerne centrisk, og en overbestemthed forhindres vha. en pendulmekanisme. En udligningsmekanisme muliggør også centrisk opspænding af tyndvæggede emner. Til stationære anvendelser skal opspændingen finde sted via konsol- eller adapterplader.

- **Opspænding af runde, kubiske samt geometrisk uformede emner.**
- **Tætnet udførelse – dermed også velegnet til støbegods- og smedjærnsdele.**
- **Visuel visningsstift til sikring af processikker opspænding af komponenten.**
- **Kan også anvendes som spændepatron med 2 bakker.**

Norm:

ISO 702-4

Leveringsomfang:

Notsten samt monteringskruer og spændenøgle.

Bemærk:

Spændebakker medfølger ikke. Kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	950 min ⁻¹
Vægt	307 kg
Serie	ROTA-M flex
Udv. Ø A	630 mm
Maks. spændekraft	180 kN
Maks. moment	250 Nm
Udligningsvandring pr. bakke	10 mm
Spændevandring pr. bakke	17,8 mm
Antal kæber	4
Aktivering	manuelt
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker