


**Dobbelte ringnøgler, sæt, forkrøppede, Antal værktøjer: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	952445 8
GTIN	4062406573089
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

**Leveringsomfang:**

Hårdskumindsats, tom, nr. 952001 str. 952445: 1 stk.

GARANT dobbelt ringnøgle dybt forkrøppet nr. 615950 str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 stk. af hver

**Teknisk beskrivelse**

Dybde i G	20
Bredde i G	8
Dybde	500 mm
Antal værktøjer	8
Bredde	200 mm
Vægt	1,316 kg
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

---

**Tilbehør**

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9 mm	615950 8X9
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 12X13 mm	615950 12X13
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 19X22 mm	615950 19X22
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 18X21 mm	615950 18X21
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7 mm	615950 6X7
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 16X17 mm	615950 16X17
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 952445	952001 952445
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 10X11 mm	615950 10X11
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 14X15 mm	615950 14X15