



Digital kunststof-skydelære digiMax®, Type: 150D



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412830 150D
GTIN	4010995294229
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Ikke-metallisk high-tech-materiale med 50 % fiberandel.

Cifferhøjde 7,5 mm, 5-cifret display

Måleområde 0 – 150 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Teknisk beskrivelse

Norm	Fabriksstandard
Kæbelængde	40 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Talhøjde, LCD-display	7,5 mm
Dybdemål	flad
Energiforsyning	Batteridrevet
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme

Fejlgrænse	0,05 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------