

**Tokomponentlim, Producent-ID: DP100PLUS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Sejelastisk tokomponentklæber** til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.

**Anvendelse:**

Anvend hånddoseringspistol nr. 083373 str. PISTOLE sammen med tilspændingsstempel nr. 083375 str. KOLBEN3 og blanderør nr. 083383 str. MIXER.

**Teknisk beskrivelse**

Håndfasthed efter	20 min
Holdbarhed fra fremstillingsdato	20 måned
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Påfyldningsmængde	50 g
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 80 °C
Træktværkraft	7 N/mm <sup>2</sup>

Tæthed	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Kemisk basis	Epoxyharpiks
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Mærkning af farlige stoffer	GHS09: Miljø
Funktionsstyrke efter	2880 min
Farve	transparent
Dynamisk viskositet	19000 mPas
Producentbetegnelse	DP100 PLUS
Form	flydende
egnet til materiale	Aluminium
egnet til materiale	Glas
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Kunststof
bestandig mod stød og vibrationer	nej
Overlappingsstyrke	24 N/mm <sup>2</sup>
Produkttype	Tokomponent-lim