



Digitale værksteds- skydelærer, Måleområde: 1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415525 1000
GTIN	4062406579562
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Skydelære til indvendig og udvendig måling (med preset). Let aflæseligt LCD-display med ekstra store cifre. Optimale førings- og glideegenskaber takket være **dobbeltprismeføringen** omgivet af kunststof. Målekæber i rustfrit stål, finslebne. Med to forskydelige **målekæber, der kan udskiftes. Inkl. målekraftbegrænsning.**

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Søgerblad nr. 415527 str. sæt. Målekæbe med gevind M2,5 nr. 415526 str. 90 med gevind M2,5 til specialføler nr. 434900 – 434910.

Teknisk beskrivelse

Preset-funktion	ja
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Vægt	1 kg
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Fejlgrænse	0,06 mm
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme

Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Kæbelængde	90 mm
Måleområde	0 - 1000 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Målespidser	ja
Måleværktøj	digital
Materiale	ABS
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------