



## Analog kunststoffskydelære CaliMax®, Type: 150A



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412832 150A
GTIN	2050002053816
Artikelklasse	46P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ikke-metallisk high-tech-materiale med 50 % fiberandel.

**Måleområde 0 – 150 mm.**

### Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Fejlgrænse	0,1 mm
Norm	Fabriksstandard
Kæbelængde	40 mm
Aflæsning	0,1 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Aflæsning	0,0156 tommer
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleværktøj	analog
Produkttype	Universalskydelærer

