



## Rørskærer Kompakt, til Ø op til: 35mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	818505 35
GTIN	4018754329380
Artikelklasse	83A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Enhed af trykstøbt magnesium, med et reservehjul i drejehjulet. Drejehjulet i trykstøbt zink. Udskiftning af skærehjulet kan gennemføres uden brug af værktøj. Udstyret med 4 styrruller til optimal fastholdelse af røret ved skæring.

**Anvendelse:**

Til skæring af aluminium, kobber og tynde stålrør.

**Reservedel:**

Passende reserveskærehjul, se nr. 818605 str. 1.

### Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	3 - 35 mm
Skærehjul-Ø	19 mm
Skærehjul, boring	5 mm
Skærehjul, bredde	5 mm
Antal styrruller	4
Antal skærehjul	1
egnet til rørmateriale	Kobber
egnet til rørmateriale	Stål
egnet til rørmateriale	Aluminium

med skraldefunktion

nej

Produkttype

Rørskærere