

Mitutoyo**Digital ABS-værkstedsskydelære IP67 med kæbe-/standardmåleflader,
Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415355 200
GTIN	4946368727103
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Kæbelængde	60 mm
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,01 mm
Energiforsyning	Batteridrevet

Måleområde	0 - 200 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kalibrering	A1
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200