

Garant EASYFIX

Easyfix-mærkningsclips med kabelføring, sæt med 10 dele., Type: GREY**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955818 GREY
GTIN	4062406583224
Artikelklasse	91F

Beskrivelse**Udførelse:**

Mærkningsclips med integreret kabelføring. Mærkningsflade: 63,5 × 27,5 mm. Pr. Mærkningsclip 2 kabelføringer til ordentlig anbringelse af kabler på hulplader. Kabel-Ø maks. 8 mm. Mulighed for manuel mærkning med Edding eller markør.

Mærkningsflade passende til følgende etiketter:

Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6

GARANT-etiketter: 48×10 (g1); 63×24 (G2)

DYMO-bånd højde 9 mm (maks. 3 striber over hinanden)

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Sæt med 10 stk.

Teknisk beskrivelse

Serie	Easyfix
Bredde	68 mm
Farve	lysegrå
Højde	35 mm
Sættets indhold	10

Dybde	11 mm
Produkttype	Kabelføring