


Garant EASYFIX

**Easyfix-mærkningsclips med kabelføring, sæt med 10 dele., Type: GREEN****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955818 GREEN
GTIN	4062406583255
Artikelklasse	91F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mærkningsclips med integreret kabelføring. Mærkningsflade: 63,5 × 27,5 mm. Pr. Mærkningsclip 2 kabelføringer til ordentlig anbringelse af kabler på hulplader. Kabel-Ø maks. 8 mm. Mulighed for manuel mærkning med Edding eller markør.

Mærkningsflade passende til følgende etiketter:

Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6

GARANT-etiketter: 48×10 (g1); 63×24 (G2)

DYMO-bånd højde 9 mm (maks. 3 striber over hinanden)

**Passer til:**

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

**Leveringsomfang:**

Sæt med 10 stk.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	11 mm
Farve	grøn
Sættets indhold	10
Højde	35 mm
Serie	Easyfix

Bredde	68 mm
Produkttype	Kabelføring