



## Akku-sprøjtepistol, Type: C18PCG-310



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Automatisk returløb på trykstangen forhindrer dråbedannelse.**
- **Elektronisk regulering af udpresningshastigheden via et indstillingshjul med 6 hastighedstrin.**
- **REDLINK™-elektronik – overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri giver lang levetid.**
- **Konstant flow af tætningsmidlet, reduceret dannelse af bobler og brug af hele indholdet i patronen.**
- **Optimeret til alle gængse klæbe- og tætningsmidler, også ved kolde temperaturer.**
- **Enkeltcelleovervågning giver optimeret standtid.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1× akku M18 B2, 1× lader M12-18 C, værktøjstaske.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	1
passer til patronstørrelse	310 g
Energiforsyning	Akkudrevet

Akku-kapacitet	2 Ah
Vægt inklusive akku	2,3 kg
maks. udpresningstryk	459 kg
Emballage	Taske
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Fedtpresse

## Tilbehør

Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB3	073808 MHB3
Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB8	073810 MHB8
Akku-startsæt High Output™ Akku-type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55