

## Elektrisk højdeindstilleligt skrivebord, Bredde: 1600mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	974024 1600
GTIN	2050002050778
Artikelklasse	91Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kontorbord med elektromotorisk højdeindstilling vha. betjeningselement. Grundkonstruktion af pulverlakeret, svejset stålramme. Bordpladen fastgøres ved direkte sammenskrining med rammen og to asymmetrisk placerede profilholdere. Stellet er uden tværstivere i hele benområdet, så det er muligt at køre rullecontainere ind under bordet op til en højde på 560 mm. Højdeindstillingshastighed 38 mm/sek. (uden belastning). Støjudvikling under 50 dB. Meder med justeringsfødder til 10 mm højdejustering. Inklusive påkørselsbeskyttelse vha. modstandsmåling.

Melamin-bordplade med dekor-overflade, 25 mm tyk.

#### Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

#### Lakering:

**Dekorationsbordplade, som fås i 5 farver:** ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlevid, metalgrå.

**Understel, som fås i 3 farver:** Ren hvid, aluminium sølv, metalgrå.

#### Bemærk:

Bordplade i metalgrå anbefales ikke pga. kraftig genspejling.

**Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023:** bøg, ask, ahorn, valnød.

### Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	650 - 1300 mm
Vægt	60 kg
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm

Maks. bæreevne	70 kg
Bredde	1600 mm
Dybde	800 mm
Udførelse	med elektrisk højdeindstilling
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	25 mm
Farveudvalg	Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå
Farveudvalg	Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg
Produkttype	Kontorbord