

**Sideboard med skydelåger, plads til 2 mapper i højden, Bredde: 1200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	974211 1200
GTIN	2050002053656
Artikelklasse	91Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skab med skydelåger i træ med mellemvæg og 2 hylder (hvh. til venstre og højre for mellemvæggen), 25 mm tykke, kan indstilles i intervaller på 32 mm. Skab med stabil, præsentabel bagbeklædning. Leveres inklusive bøjlegreb i metalgrå. Stålsokkel 30 mm høj, altid metalgrå, inklusive højdejusteringsskruer. Cylinderlås med 2 nøgler.

**Lakering:**

**Dekoration, som fås i 5 farver:** ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.

**Bemærk:**

**Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023:** bøg, ask, ahorn, valnød.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	779 mm
Bredde	1200 mm
Overflade, korpus	Træ
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	nej
Sokkel, højde	30 mm
Låsenummer, kan udskiftes individuelt	nej
Grebsform	Bøjlegreb

med sokkel	ja
klar til låseanlæg	nej
Materiale, sokkel	Stålplade
Nyttehøjde	699 mm
Dybde	450 mm
Antal hylder	2
Udførelse	Skænk
Højdeindstilling i intervaller	32 mm
Farveudvalg	Dekor: Metal grå, lysegrå, perlevid, ahorn, naturlig eg
Produkttype	Kontorskab