

**Beskyttelseshjelm EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Farve: WHITE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Artikelklasse	09W

Beskrivelse**Udførelse:**

Beskyttelseshjelm byder på en kombination af EVO® Vista® overbriller-hjelm-teknologi og den innovative Dualswitch™ hagerem-selesystem. Hageremmens udløsningskraft er udviklet både iht. EN397 og EN12492. Takket være flere belægninger sørger den integrerede overbrille for beskyttelse mod UV-stråling, ridsefasthed og dugfrihed. Takket være justerbare svingarme kan overbrillen let køres ind og ud af hjelmen efter behov. Takket være dens indvendige liggende, kompakte EPP-skal (ekspanderet polypropylen) sørger beskyttelseshjelm for kollisionsbeskyttelse i siden iht. EN12492, samt optimeret ventilation af hjelmen. Takket være hjelmens godkendelse iht. EN50365 kan den ligeledes anvendes til elektrisk arbejde.

- **6-punkts bånd med sele.**
- **Holder med 30mm Euro-hul.**
- **Svejsebånd i PU-belagt bomuld.**
- **Med drejelukning.**
- **Reflekselementerne sørger for bedre synlighed.**

Anvendelse:

Industri, håndværk, montage, bygge- og anlæg, elektrikerarbejde.

Norm:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Teknisk beskrivelse

Størrelse	53 - 64 cm
Glasbelægning	dugfri
Glasbelægning	ridsefast
Vægt	580 g
Vidderegulering	Drejelukning
Farve	hvid
Glasmateriale	Polycarbonat
Glasmærkning	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod sidedeformation
Hjelmegenskab	Elektrisk isolering
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Materiale, hjelmskal	ABS
Norm	DIN EN 12492
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Hagerem Type 2P	097843 2P
Nakkebeskyttelse EVO® Farve GREY	097834 GREY