

Kontorbord, Bredde: 1600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	974042 1600
GTIN	2050002050792
Artikelklasse	91Q

Beskrivelse

Udførelse:

Komfortabelt skrivebord med trinløs **højdeindstilling** (indstillingsområde **680 – 820 mm**).

Stabilt understel med tværramme.

Fodrør i 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk. Forbundet med formluttende afstivningsramme. Optimal benplads takket være ergonomisk placeret stel.

Melamin-bordplade med dekor-overflade, 25 mm tyk.

Lakering:

Dekorationsbordplade, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlevid, metalgrå.

Understel, som fås i 3 farver: Ren hvid, aluminium sølv, metalgrå.

Bemærk:

Bordplade i metalgrå anbefales ikke pga. kraftig genspejling.

Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	680 - 820 mm
Dybde	800 mm
Bredde	1600 mm
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
Platteform	Firkant
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk

Pladetykkelse	25 mm
Farveudvalg	Dekor: Metal grå, lysegrå, perlevid, ahorn, naturlig eg
Farveudvalg	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produkttype	Kontorbord