

## Kontorbord, Bredde: 2000mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	974042 2000
GTIN	2050002053502
Artikelklasse	91Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komfortabelt skrivebord med trinløs **højdeindstilling** (indstillingsområde **680 – 820 mm**).

Stabilt understel med tværramme.

Fodrør i 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk. Forbundet med formluttende afstivningsramme. Optimal benplads takket være ergonomisk placeret stel.

Melamin-bordplade med dekor-overflade, 25 mm tyk.

#### Lakering:

**Dekorationsbordplade, som fås i 5 farver:** ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlevid, metalgrå.

**Understel, som fås i 3 farver:** Ren hvid, aluminium sølv, metalgrå.

#### Bemærk:

Bordplade i metalgrå anbefales ikke pga. kraftig genspejling.

**Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023:** bøg, ask, ahorn, valnød.

### Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	680 - 820 mm
Bredde	2000 mm
Dybde	800 mm
Platteform	Firkant
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk

Pladetykkelse	25 mm
Farveudvalg	Dekor: Metal grå, lysegrå, perlevid, ahorn, naturlig eg
Farveudvalg	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produkttype	Kontorbord