

## Basisreol til små beholdere bredde 1000 mm, Dybde: 500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	983205 500
GTIN	4004514227522
Artikelklasse	96P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

T-profilramme og gitteristhylder forzinkede, maske 30×30 mm, bærestang 25×2 mm. Med en **maks. hyldebelastning på 150 kg pr. gitteristhylde**. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Opsamlingsbeholder med en højde på 83 mm (volumen for basisreol 37 l/påbygningsreol 34 l). Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse. Kan anvendes fra begge sider.

**Belastning pr. enhed: 1300 kg.**

#### Beskrivelse:

Opstillingsmål: Nom. dybde + 36 mm.

#### Anvendelse:

Til opbevaring af små beholdere. Direkte bortledning af væsker, der slipper ud, gennem gitteristhylderne og ned i den tætsvejsede opsamlingsbeholder.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Leveringsomfang:

4 gitteristhylder, 1 afdækningshylde, 1 opsamlingsbeholder.

#### Bemærk:

Ekstra gitteristhylder finder du i vores eShop under nr. 983212 str. 500.

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Højde	2000 mm
Brugsområde	Reol til farlige stoffer (tromle)
Antal hylder	4
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1060 mm
Producentbetegnelse	Reoler til små beholdere
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Produkttype	Reol til små beholdere

---

## Tilbehør

Gittersthynde Type 500	983212 500
------------------------	------------