



Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ G5-02, Farve: BLACK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Artikelklasse	040

Beskrivelse

Udførelse:

Den automatiske svejsemaske **Speedglas™ G5-02** er udstyret med verdens første **buede blændingsbeskyttelseskassette**. Dermed kan svejsefiltret følge hovedets krumning og dermed give et **maks. bredt synsfelt** kombineret med en **slank konstruktion af masken**. **Natural Colour-teknologien** giver en fremragende farveoplevelse og mulighed for maksimal kontrol af lysbuen under svejsningen. Et **lystrin på 2,5** giver særligt godt udsyn til mellembearbejdning. Prikkerne over i'et er en brugervenlig menu, **3M Connected Equipment-appen**, som hjælper med at oprette de rigtige indstillinger, samt de sædvanlige premium-egenskaber, man kan forvente af en 3M™ Speedglas™ automatisk svejsemaske.

Mørke beskyttelsestrin: 8 – 12

Lystrin: 2,5. Med 3 V lithium-batteri (levetid 1500 timer).

Synsfelt svejsefilter: 76 × 150 mm:

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Leveringsomfang:

Automatisk svejsemaske G5-02 inkl. rengøringsklud og opbevaringstaske.

Aktiveringstid fra lys til mørk: 0,1 ms

Aktiveringstid fra mørk til lys: 50 - 1000 ms

Teknisk beskrivelse

Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys	50 - 1000 ms
Farve	sort
Produkttype	Svejsemaske

Tilbehør

Sæt med udvendige forsatsblade, 5 dele (ridsefaste) G5-02 Type G5-02	098011 G5-02
Indvendigt forsatsblad, sæt, 2 dele G5-02 Type G5-02	098013 G5-02
Frontafdækning G5-02 Type G5-02	098010 G5-02
Blændingsbeskyttelseskassette (inkl. indvendige og udvendige forsatsblade) G5-02 Type G5-02	098012 G5-02