

Garant**Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Nyttedybde T	1,1 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Mindste forborings-Ø D _{min}	5,2 mm
Plattestørrelse	4 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Halsbredde L ₄	4 mm
Samlet længde L	57 mm
ISO-kode holder	E08X SDQCR/L04
Midterforskydning L ₃	2,6 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26