

**Garant****Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS/plattestørrelse: 8/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Artikelklasse	21P

**Teknisk beskrivelse**

Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Plattestørrelse	3 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 13
ISO-kode holder	E08X SCLCR/L03
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	5 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Samlet længde $L$	57 mm
Midterforskydning $L_3$	2,5 mm
Halsbredde $L_4$	4 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 13

269028 13