

**Garant****Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Artikelklasse	21P

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	3 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	5 mm
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Midterforskydning $L_3$	2,5 mm
ISO-kode holder	E08X SCLCR/L03
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Samlet længde $L$	57 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 13
passende vendeskærsplatter	CC.. 0301..
Halsbredde $L_4$	4 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 13

269028 13