

**Garant****Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Artikelklasse	21P

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	2,6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Plattestørrelse	4 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Nyttedybde T	1,1 mm
ISO-kode holder	E08X SDQCR/L04
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	5,2 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Halsbredde $L_4$	4 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Samlet længde L	57 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26