

Garant**Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-Ø DS/plattestørrelse: 8/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 26
Nyttedybde T	1,5 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Mindste forborings-Ø D_{min}	5,6 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Hovedlængde L_1	26 mm
Midterforskydning L_3	3 mm
Plattestørrelse	4 mm
ISO-kode holder	E08X SDUCR/L04
Samlet længde L	57 mm
Halsbredde L_4	4 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26