

Garant**Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS/plattestørrelse: 8/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	26 mm
ISO-kode holder	E08X SDUCR/L04
Skaft-Ø D_s	8 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Mindste forborings-Ø D_{min}	5,6 mm
Halsbredde L_4	4 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Nyttedybde T	1,5 mm
Samlet længde L	57 mm
Midterforskydning L_3	3 mm
Plattestørrelse	4 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang