

**Garant****Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Artikelklasse	21P

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	26 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
ISO-kode holder	E08X SVJCR/L05
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Midterforskydning $L_3$	2 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Halsbredde $L_4$	4 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	5,5 mm
Samlet længde L	57 mm
Skaft-Ø $D_5$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26