

**Garant****Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Artikelklasse	21P

**Teknisk beskrivelse**

Nyttedybde T	3 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Samlet længde L	57 mm
ISO-kode holder	E08X SVXCR/L05
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Plattestørrelse	5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	6 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Midterforskydning L <sub>3</sub>	5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26