

Garant**Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	26 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,2 mm
Samlet længde L	57 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Midterforskydning L ₃	5 mm
Plattestørrelse	5 mm
ISO-kode holder	E08X SV95CR/L05
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26