

Garant**Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Nyttedybde T	3,5 mm
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Samlet længde L	57 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	10,2 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Plattestørrelse	5 mm
ISO-kode holder	E08X SVVCR/L05
Midterforskydning L ₃	5,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26